



## Brusný kotouč CC-GRIND-SOLID SG-INOX, Ø kotouče: 125mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	566362 125
GTIN	4007220237137
Třída artiklu	550

### Popis

#### Provedení:

**Agresivní** brusný kotouč s **integrováním talířem ze skelné tkaniny a patentovaným upínacím a chladicím systémem.**

Ploché použití bez poškození obrobku upínací maticí. Použití s adaptérem č. 566365.

Pro velmi vysoký úběrový výkon na INOX.

#### Použití:

Pro **tvrdé a drsné broušení** ploch a hran.

Hospodárná alternativa k hrubovacím brusným kotoučům s **výrazně sníženým zatížením horkem, hlukem, prachem a vibracemi.**

Dodržujte plochý úhel nastavení a výkonný pohon (> 1 200 W).

### Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	125 mm
Maximální počet otáček	12200 min <sup>-1</sup>
Zkratka brusiva	Keramické

Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Optimalizováno pro materiál	INOX
Doporučený úhel nastavení	5-15 stupeň
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Počet poloh	1
Druh produktu	Brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		

## Příslušenství

Upínací příruba M14 pro CC-GRIND-SOLID Pro Ø kotouče  
115/125 mm

566365 115/125