

HOLEX**Fibrový kotouč normální korund (A), Ø 180 mm, Zrnitost: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566610 40
GTIN	4045197292049
Třída artiklu	52M

Popis**Provedení:**

Pevný, avšak velmi ohebný **vulkánfibr**. Otvor 22,23 mm a křížové drážky.

Univerzální fibrový kotouč HOLEX k broušení všech kovů. Druh zrna: **normální korund (A)**.

Použití:

Na úhlových bruskách s obvodovou rychlostí max. 80 m/s ve spojení s brusnými talíři č. 566650 / 566670. K **broušení rovných nebo klenutých ploch** s vysokou **pružností**.

Maximální obvodová rychlost: 80 m/s

Technický popis

Zrnitost	40
Ø kotouče	180 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Podklad brusného materiálu	Vulkánfibr
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 180 mm

Upnutí	Rychlovýměnný systém Roloc™
Ø otvoru	22,23 mm
Vhodné pro rychlovýměnný systém	Roloc™
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Maximální počet otáček	8488 min ⁻¹
Druh produktu	Laminátový kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
INOX	omezené použití		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
suché	vhodný		

Příslušenství

Opěrný talířtvrdý/žebrovaný Vnější Ø 180 mm	566672 180
Opěrný talíř ISOpružný/hladký Vnější Ø 172 mm	566650 172
Opěrný talíř ISOstředně tvrdý/žebrovaný Vnější Ø 172 mm	566670 172