

Garant

**Leštící brusné tělísko zrno 120 (červené) střední, Ø hlavy×délka hlavy:
4X8mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551900 4X8
GTIN	4045197239877
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Normální korund (A), vázaný elasticky pryží, ve tvaru válce na ocelové stopce Ø 3 resp. 6 mm.

Leštící tělíska GARANT se vyznačují dlouhou životností pro rychlé dosažení jemného rovnoměrného povrchu. Podle provedení je dosaženo rovnoměrných jemných politur až vysoce lesklých povrchů. Leštící tělíska GARANT lze přímo profilovat pomocí orovnávacích nástrojů.

Použití:

Pro jemné broušení a leštění oceli, nerezové a kyselinuvzdorné oceli, vysoce tepelně odolných materiálů a NŽ kovů. Leštící tělíska se nezanášejí ani u mazlavých materiálů. K matnému leštění nebo nanášení optických efektů na nerezové nádoby atd. **Díky pružnému uložení brusných zrn je dosahováno velmi jemného lesku.** Nehodí se pro hrany a hrubé plochy.

Technický popis

Zrnitost	80
Popis tvaru	Válec

Doporučená obvodová rychlost	10 - 15 m/s
Ø stopky	3 mm
Ø hlavy	4 mm
Délka hlavy	8 mm
Brusivo	Normální korund (A)
Zkratka brusiva	A
Barva	červená
Druh produktu	Lešticí tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
CuZn	vhodný		
suché	vhodný		