

Garant**Mramorovací tělísko, Ø hlavy: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552000 40
GTIN	4045197239990
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Karbid křemíku (SiC) se zrnem 46 **měkce elastický a vázaný umělou hmotou (PU)** a nalepený na opěrném talíři s ocelovou stopkou 6 mm.

Použití:

K mramorování a dekoračnímu broušení oceli, INOX, neželezných kovů.

Technický popis

Maximální počet otáček	7500 min ⁻¹
Délka stopky	40 mm
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	40 mm
Délka hlavy	30 mm
Brusivo	Karbid křemíku (SiC)
Zkratka brusiva	SiC

Druh produktu

Lešticí tělísko

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
Tvrdokov (TK)	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		