

Trubkový závit Mezní kalibr, Závit: G1/4palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486140 G1/4
GTIN	2050001035844
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibrové kroužky třída tolerance A.
Strana zmetkového rozměru červeně označená.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornění:

Závitové kalibry s jinými průměry jsou k dodání na poptávku.

Technický popis

Toleranční třída	A
Závit Ø	13,16 mm
Závit	G1/4
Chodů na palec	19
Norma	DIN 228
Druh závitu	G
Toleranční pole	A
Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Druh měrky	Dobrý kalibr
Kalibrování	L10
Druh produktu	Závitový mezní válečkový kalibr

Služby

Kalibrování Závitový mezní kalibr Maximální Ø 20 mm

028550 20

Kalibrace DAkkS Mezní závitový kalibr Maximální Ø 90 mm

028590 90