

**Kotouč pro hrubé čištění (SiC), Ø kotouče: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566750 125
GTIN	4045197566133
Třída artiklu	52E

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Velmi **hrubá struktura rouna**, se nezanáší ani při silných a měkkých povlacích.

Tvrdé a agresivní provedení rouna pro **univerzální použití** na velkých pracovních plochách.

Použití:

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

S **talířem ze skelného vlákna pro přímé upnutí** na úhlovou brusku.

Upozornění:

Kotouče pro hrubé čištění pro přímé brusky viz č. 556270 a násl.

Technický popis

Doporučené otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	10000 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	125 mm
Zkratka brusiva	SiC
Stupeň tvrdosti	tvrdý

Stupeň jemnosti	velmi hrubý
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	plochý
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		