

3M Scotch-Brite™

Kompaktní kotouč RC-UW Rapid Cut D × T × H (mm), 150×6×25, Srovnání zrnitosti: 100**Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	566994 100
GTIN	50051141539848
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Kompaktní kotouče ze zalisovaného vláknového rouna pro chladný brus bez nabíhajících barev.

Rapid Cut kompaktní kotouče kombinují **agresivní Cubitron™ II** přesné zrno s vláknitým rounem Scotch-Brite™.

Použití:

Pro **ubírání, čištění a konečnou úpravu** koutových svarů, svařovaných bodů, těžce přístupných míst přímými bruskami (Ø 76 mm), úhlovými bruskami (Ø 125 mm) nebo bruskami na koutové svary (Ø 150 mm).

Na bruskách pro koutové svary bez dalšího příslušenství.

Upozornění:

Rounové kompaktní kotouče pro rovinný brus najdete pod č. 566991. Odjehlovací a dokončovací kotouče pro použití na stojanových bruskách najdete pod č. 568725, č. 568731 a č. 568741.

Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1 %

Maximální obvodová rychlost: 60 m/s

Max. počet otáček: 7500 min⁻¹

Zkratka brusiva: Keramické

Stupeň jemnosti: hrubý

Stupeň tvrdosti: extra tvrdý

Provedení: 9C coarse

Technický popis

Provedení	9C coarse
Srovnání zrnitosti	100
Stupeň tvrdosti	extra tvrdý
Stupeň jemnosti	hrubý
Ø kotouče D	150 mm
Ø otvoru H	25 mm
Šířka kotouče T	6 mm
Zkratka brusiva	Keramické
Brusivo	Keramické zrno (CER)
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	150×6×25
Označení výrobce	RC-UW Rapid Cut
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Max. počet otáček	7500 min ⁻¹