

Garant**Kotouč pro hrubé čištění (SiC), Ø kotouče: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	566700 115
GTIN	4045197679703
Třída artiklu	51M

Popis**Provedení:**

Brusné kotouče se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Velmi **hrubá struktura rouna**, se nezanáší ani při silných a měkkých povlacích.

Středně tvrdé provedení rouna s velmi **agresivním chováním při broušení**, dlouhou životností a rovnoměrným finišem povrchu. Univerzální pro všechny hrubé čisticí práce, **také při obtížném použití**, jako je např. odstraňování odolných okují.

Použití:

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

S **talířem ze skelného vlákna pro přímé upnutí** na úhlovou brusku.

Upozornění:

Kotouče pro hrubé čištění pro přímé brusky viz č. 556270 a násl.

Technický popis

Doporučené otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
Maximální počet otáček	11000 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	115 mm
Zkratka brusiva	SiC

Stupeň tvrdosti	středně tvrdý
Stupeň jemnosti	velmi hrubý
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	Plochý
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		