

**Brusné tělísko jemné, SiC, Typ: ZY1013****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	551780 ZY1013
GTIN	4027497343492
Třída artiklu	56L

Popis**Provedení:**

Brusná tělíska LUKAS (certifikována a kontrolována OSA dle EN 12 413) jsou z hlediska stupně tvrdosti, pojiva, druhů a velikostí zrn speciálně přizpůsobena danému účelu a pokud možno co nejširšímu spektru použití. Přesná obvodová házivost zaručuje práci bez vibrací a je tak šetrná vůči člověku, stroji i obrobku. Brusná tělíska LUKAS jsou koncipována univerzálně pro **broušení hran i ploch** a vyznačují se nejvyšším úběrem spojeným s dlouhou životností a rovnoměrnou kvalitou obrobku.

Keramicky vázaná brusná tělíska **SiC**, zrno 80 (jemné), s vysokým samoostřícím efektem a strukturou s otevřenými póry pro zlepšení odvádění třísek. Stopka \varnothing 6 mm, délka stopky 40 mm.

Použití:

Pro obrábění **hliníkových slitin** a **měkkých materiálů (barevných kovů)**. Doporučená řezná rychlost 25 – 40 m/s.

Technický popis

Délka stopky	40 mm
\varnothing hlavy	10 mm

Stupeň jemnosti	jemný
Ø stopky	6 mm
Délka hlavy	13 mm
Zkratka brusiva	SiC
Atribut názvu produktu	SiC
Druh produktu	Brusné tělísko