

**HOLEX****Silové upínací pouzdro úzké, SK 40, Ø D1: 16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300788 16
GTIN	4045197871732
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- **Nízké tření díky jehlovému ložisku.**
- **Chráněno antikoročním povlakem.**
- **Pracho- a vodotěsné.**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.**
- **Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.**

**Upínací síla až 150 Nm při Ø 12, 300 Nm při Ø 16 a 400 Nm při Ø 20. Kvalita vyvážení G2,5 při 15000 min<sup>-1</sup>.**

**Výhoda:**

- **Dlouhá životnost nástrojů.**
- **Vlastnosti, tlumící vibrace.**
- **Vysoká stabilita díky zesílené upínací matici.**
- **Minimální rušivá kontura díky úzké konstrukci.**

**Použití:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy viz č. 308600 – 308806.

Upínací kleštiny č. 309581 – 309582.

Strategie obrábění: HPC

Délka vyložení rozměr A: 70 mm

vnější Ø upínacích kleštin D: 38 mm

vhodný utahovací klíč č. 309747: S16

## Technický popis

vnější Ø upínacích kleštin D	38 mm
Délka vyložení rozměr A	70 mm
upnutí Ø D <sub>1</sub>	16 mm
vhodný utahovací klíč č. 309747	S16
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

## Příslušenství

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308720 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40

Tažný čep Hurco 45° s otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep Mazak utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40