

**Jemný závit Kalibr. kroužek pro zmetkové rozměry 6g, M × stoupání: 10X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	486210 10X0,75
GTIN	2050001040664
Třída artiklu	48B

**Popis****Provedení:**

První vybroušená otočka závitu (od sklonu 1 mm) odstraňuje nečistoty v obrobku a zamezuje předčasnému vylomení první otočky závitu.

Provedení podle **DIN 2279 – 2299**.

**Použití:**

Pro metrický jemný závit ISO, pravotočivý DIN 13.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Upozornění:**

Závitové kalibry pro jemné závity jiných stoupání, Whitworthův, trapézový a trubkový závit, pro závity UNC, UNF a NPT; pro levotočivé závity k dodání na poptávku.

**Technický popis**

Závit	M10
Stoupání závitu	0,75 mm
Toleranční třída	6g
Kalibrování	L12

Druh měrky	Kalibr pro zmetkové rozměry
Toleranční pole	g
Norma	DIN 13
Druh závitu	MF
Kvalita	6
Druh produktu	Závitový kalibrační kroužek pro zmetkové rozměry

### Služby

Kalibrace DAKK SZávitový kalibrační kroužek Maximální Ø 100 mm	028640 100
Kalibrování Závitový kroužek Maximální Ø 20 mm	028600 20