

Trubkový závit Kalibr pro správné rozměry, Závit: G2palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	486160 G2
GTIN	2050001045980
Třída artiklu	48B

Popis

Provedení:

Rozměry kalibrů dle DIN EN ISO 228-2. Závitové kalibrové kroužky třída tolerance A.

Norma:

DIN EN ISO 228

Upozornění:

Závitové kalibry s jinými průměry jsou k dodání na poptávku.

Technický popis

Toleranční třída	A
Závit Ø	59,61 mm
Chodů na palec	11
Závit	G2
Toleranční pole	A
Norma	DIN 228
Druh závitu	G
Druh měrky	Dobrý kalibr
Kalibrování	L11
Druh produktu	Závitový válečkový kalibr správných rozměrů

Služby

Kalibrace DAkkSZávitový mezní kalibr OK nebo NOK
Maximální Ø 90 mm

028540 90

KalibrováníZávitový mezní kalibr OK nebo NOK Maximální
Ø 60 mm

028500 60