

Garant**DNMG 150612, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250764 HB7035-1
GTIN	4045197874283
Třída artiklu	21G

Popis

DNMG 150612 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7035-1
Lamač třísek	SM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení