

**Garant****SCMT 09T304, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Třída artiklu	21G

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Posuv $f$	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SS
Rohový rádius	0,4 mm
Typ	HB7035-1
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SCMT 09T304
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení