

3M**Kotouč pro hrubé čištění (SiC), CG-RD, Ø kotouče: 115mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	566715 115
GTIN	40467197510510
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Brusné kotouče se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Velmi **hrubá struktura rouna**, se nezanáší ani při silných a měkkých povlacích. Flexibilní korpus s rounem, ideální také pro **obrábění vypouklých ploch**. Vytváří měkký a rovnoměrný finiš, velmi vhodný pro pohledové plochy.

Použití:

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot. S **talířem ze skelného vlákna pro přímé upnutí** na úhlovou brusku.

Upozornění:

Kotouče pro hrubé čištění pro přímé brusky viz č. 556270 a násl.

Technický popis

Maximální počet otáček	11000 min ⁻¹
Doporučené otáčky	5000 - 7000 min ⁻¹
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	115 mm
Zkratka brusiva	SiC

Stupeň tvrdosti	střední
Stupeň jemnosti	velmi hrubý
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	Plochý
Atribut názvu produktu	CG-RD
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	hrubé čisticí rouno

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	vhodný		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	vhodný		
Dřevo	vhodný		
Laky	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		