

**HOLEX****Silové upínací pouzdro úzké, BT 40, Ø D1: 16 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302879 16
GTIN	4045197871800
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:****Upínací síla do 150 Nm u Ø 12, do 300 Nm u Ø 16 a do 400 Nm u Ø 20.****Upínací síla do 150 Nm u Ø 12, do 300 Nm u Ø 16 a do 350 Nm u Ø 20.****Výhoda:**

Minimální rušivá kontura díky úzké konstrukci.

**Použití:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Zvláštní příslušenství:**

Kleštiny č. 309581 – 309582, upínací klíč č. 309747.

Hákový klíč č. 628400.

Tažný čep č. 308760 - 308795.

Strategie obrábění: HPC

Délka vyložení rozměr A: 70 mm

vnější Ø upínacích kleštin D: 38 mm

vhodný utahovací klíč č. 309747: S16

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	70 mm
vnější Ø upínacích kleštin D	38 mm
upnutí Ø D <sub>1</sub>	16 mm

vhodný utahovací klíč č. 309747	S16
Upnutí	BT 40
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

## Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Utahovací klíč pro silové upínací sklíčidlo Typ S16	309747 S16
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308780 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40