

Garant
Poháněný nástroj radiální odsazený, VX3, Typ: Z30-VX3-R

Údaje o objednávce

Artikové číslo	319919 Z30-VX3-R
GTIN	4045197876973
Třída artiklu	31W

Popis
Provedení:

Provedení IKD – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.

Provedení IM – s vnitřní upínací maticí.

Odsazené zpracování pro větší prostor obrábění.

Použití na **kotoučové revolverové hlavě**. Pravé provedení. Převod 1:1. Provedení v vnitřním interním chlazením max. 70 bar. Vyrovnání přes **standardní pin lištu**.

Pro použití na všech CNC soustruzích **DMG Gildemeister CTX** s revolverovou hlavou **Sauter**.

Hnací spojka **DIN 5480**. Upínání nástrojů do AGW přes kleštinu ER s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes trubku KM, interní chlazení skrz nástroj centrálně skrz vřeteno. Maximální otáčky 8 000 min⁻¹.

Výhoda:

- **Konstrukce hmotnostně a geometricky optimalizovaná.**
- **Procesní bezpečnost díky kvalitním komponentám, dlouhá životnost.**
- **Přenos vysokých utahovacích momentů.**
- **100% kontrola – každý AGW je podroben programu zajištění.**
- **Vnitřní chlazení: speciálně vyvinuté a patentované těsnění.**

Použití:

Co možná nejvíce kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná místa upnutí) v revolverové hlavě.

Vhodné pro :

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monforts, Scherer atd. s DIN 5480.

Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštinu: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 – 319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761 – 319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 309680 – 309745.

Upozornění:

- **Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku:**
www.hoffmann.ews-tools.com
- **IK-nástroje (IK - interní chlazení) bez chodu na sucho při standardním těsnění, filtrace chladiva < 50 µm.**
- **Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).**
- **Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.**

Upínání nástroje: Varia VX3

l_1 : 104 mm

b_1 : 27 mm

b_2 : 85,5 mm

h_1 : 68 mm

x : 70 mm

Chlazení: externí

Technický popis

Chlazení	externí
x	70 mm
l_1	104 mm
h_1	68 mm
b_2	85,5 mm
b_1	27 mm
Upnutí	VX3
Velikost VDI	30
Upínání nástroje	Varia VX3
Druh produktu	Poháněný nástroj

Příslušenství

Držák vrtáku do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutí D1
10 mm

319823 10

Držák vrtáku do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutí D1 20 mm	319823 20
Držák vrtáku do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutí D1 6 mm	319823 6
Držák vrtáku do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutí D1 16 mm	319823 16
Varia upínací kleština VARIA VX3 Pro velikost upínací kleštiny ER 16	319802 16
Varia upínací kleština VARIA VX3 Pro velikost upínací kleštiny ER 32	319802 32
Varia upínací kleština VARIA VX3 Pro velikost upínací kleštiny ER 20	319802 20
Držák vrtáku do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutí D1 25 mm	319823 25
Varia upínací kleština VARIA VX3 Pro velikost upínací kleštiny ER 25	319802 25
Axiální frézovací trn VARIA VX3 Ø trnu d1 16 mm	319835 16
Držák vrtáku do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutí D1 12 mm	319823 12
Axiální frézovací trn VARIA VX3 Ø trnu d1 27 mm	319835 27
Držák vrtáku do plného materiálu VARIA VX3 Ø upnutí D1 8 mm	319823 8
Axiální frézovací trn VARIA VX3 Ø trnu d1 22 mm	319835 22