

HOLEX**Siloměr, Maximální rozsah měření: 250CN****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	478900 250CN
GTIN	4045197208125
Třída artiklu	42H

Popis**Provedení:**

Pevné kovové pouzdro ergonomického tvaru; strukturovaný lak. Přehledně členěná dvojitá stupnice pro měření v obou směrech. S ručkou a vlečnou ručkou.

Použití:

Pro elektrotechniku a jemnou mechaniku, např. pro nastavování tlaku kontaktu reléových pružin nebo pro kontrolu přítlaku kartáčků motorů, resp. pro nastavení tažných a tlačných pružin.

Přesnost:

$\pm 0,01 \times (\text{rozsah měření} + \text{naměřená hodnota})$.

Technický popis

Délka čidla L	29 mm
Rozsah měření	0,25 - 2,5 N
Ø stupnice	36 mm
Dělení stupnice	5 cN
Kalibrování	K1
Měřicí technika	analogové
Druh produktu	Siloměr

Služby

KalibrováníSiloměr Typ F

027730 F