


Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250050 HB7035-1
GTIN	4045197873804
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T304 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	SS
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Typ	HB7035-1
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení