

Garant**CNMG 09T304, Typ: HB7035-1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250150 HB7035-1
GTIN	4045197873811
Třída artiklu	21G

Popis

CN.G 09T304 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mmPosuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 320 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SM
Rohový rádius	0,4 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7035-1

Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 320 m/min
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení