

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7035-1**

Údaje o objedávce

Artikové číslo	250324 HB7035-1
GTIN	4045197873903
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 HB7035-1 Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu a_p : 1,5 - 8 mmPosuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 260 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	1,2 mm
Hloubka řezu a_p	1,5 - 8 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SG
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 260 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,

Typ	HB7035-1
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení