

**Garant****SNMG 190616, Typ: HB7035-1**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	251336 HB7035-1
GTIN	4045197874597
Třída artiklu	21G

## Popis

SNMG 190616 HB7035-1 Rohový rádius: 1,6 mm

Typ: HB7035-1

Lamač třísek: SG

Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 9 mm

Posuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 260 m/min

## Technický popis

Typ	HB7035-1
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 9 mm
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 260 m/min
Lamač třísek	SG
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	1,6 mm

Posuv f	0,25 - 0,8 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SNMG 190616
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení