

Garant**Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 55/E****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319888 55/E
GTIN	4045197877451
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přitlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Technický popis

d_a	32 mm
x	85 mm
L_1	64 mm
h_1	85 mm

L ₃	22 mm
Z	58 mm
Vhodné stroje	Emag VL, Emag VT
l ₁	115 mm
L ₂	64 mm
Druh produktu	Nožový držák