

Garant**VNMG 160408, Typ: HB7035-1**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Třída artiklu	21G

Popis

VNMG 160408 HB7035-1 Typ: HB7035-1
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2 mm
Posuv f : 0,08 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,3 - 2 mm
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Typ	HB7035-1
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SS

Posuv f	0,08 - 0,4 mm/ot,
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení