

LOCTITE**Spojovací produkt, 50 ml, ID výrobce: 648_EPIG**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083341 648_EPIG
GTIN	8412432000275
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

U výrobní technologie spojování jsou dva nebo více dílů navzájem spojeny tvarovacím spojem. Při použití lepidla se k pevnému spojení používá celá plocha drážky. Je umožněn vysoký přenos síly a dynamická zatížení (vysoká pevnost ve stříhu).

Použití:

Univerzální spárovací prostředek, vysoká odolnost vůči teplotám. Používán především pro ložiska, hřídele atd.

Upozornění:

Povrchy nejprve ošetřete univerzálním čisticím prostředkem č. 083391 a č. 083392.

Technický popis

Označení nebezpečné látky	GHS05: Poleptání
Označení nebezpečné látky	GHS07 upozornění
Označení výrobce	648
Dotyková pevnost za	10 min
Dynamická viskozita	450 - 550 mPas

Barva	zelená
Skladovací teplota	8 - 21 °C
Trvanlivost od data výroby	24 měsíc
Minimální moment uvolnění	29 Nm
Vhodné pro oblast použití	Hybný nebo nalisovaný spoj
Vhodné pro oblast použití	spojené spojení
Vlastnost	fluoreskující pod UV světlem
Vlastnost	tolerující olej
Tvar	kapalný
Vhodné pro materiál	ocel
Maximální rozměr štěrbin	0,15 mm
Plnicí množství	50 ml
Chemický základ	Uretanmetakrylát
Rozsah teplot pro použití	-75 - 180 °C
Bod vzplanutí	93,3 °C
Funkční pevnost dle	3 h
Třída pevnosti	Vysoká pevnost
Hustota	1,1 g/cm ³
Atribut názvu produktu	50 ml
Druh produktu	Spojovací produkt