



Kompletní přesná ohýbačka s příslušenstvím, Maximální výška obrobku: 35mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	823600 35
GTIN	2050001932709
Třída artiklu	86K

Popis

Provedení:

Výkonný ohýbací přípravek se snadnou obsluhou pro přesné ohýbání různých profilů do 180°. Bezpečné a pevné upínání profilů. Opakovaně přesné ohýbání díky preciznímu ohýbacímu a upínacímu přípravku. Integrované **úhlové a délkové dorazy pro rychlou práci** s přesnými výsledky ohýbání. Rychlý postup práce i u masivních profilů umožněný **otočným talířem s uložením na jehlových ložiscích** (vel. 60 a 100).

Použití:

Přesné a pro obsluhu snadné ohýbání za studena a za tepla (úhel ohýbání 0 – 180°), jak s ostrou hranou ohybu, tak s různými rádiusy.

Vhodné pro:

Svěrák

Rozsah dodávky:

1 ohýbací deska s ostrými hranami, 90° č. 823601 vel. 0, 1 ohýbací deska (r = 6 mm), 180°, 1 úhlový doraz, 1 délkový doraz, 1 obslužná páka, 1 klíč OK 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

Upozornění:

Další ohýbací desky pod č. 823601 – 823604.

Technický popis

Hmotnost	9,3 kg
Výška	92 mm
Maximální výkon ohýbání u plochého materiálu (za tepla)	36x6 / 11x11 mm
Maximální výška obrobku	35 mm

Hloubka	150 mm
Šířka	280 mm
Maximální výkon ohýbání u plochého materiálu (za studena)	35×4 / 9×9 mm
Maximální výkon ohýbání u kulatého materiálu (za studena) Ø	10 mm
Druh produktu	Ohýbací přístroj

Příslušenství

Ohýbací nástroj Poloměr 4	823601 4
Ohýbací nástroj Poloměr 10	823601 10
Ohýbací nástroj Poloměr 0	823601 0
Ohýbací nástroj Poloměr 2,5	823601 2,5