



## Kompletní přesná ohýbačka s příslušenstvím, Maximální výška obrobku: 60mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	823600 60
GTIN	2050001933065
Třída artiklu	86K

### Popis

#### Provedení:

Výkonný ohýbací přípravek se snadnou obsluhou pro přesné ohýbání různých profilů do 180°. Bezpečné a pevné upínání profilů. Opakovaně přesné ohýbání díky preciznímu ohýbacímu a upínacímu přípravku. Integrované **úhlové a délkové dorazy pro rychlou práci** s přesnými výsledky ohýbání. Rychlý postup práce i u masivních profilů umožněný **otočným talířem s uložením na jehlových ložiscích** (vel. 60 a 100).

#### Použití:

Přesné a pro obsluhu snadné ohýbání za studena a za tepla (úhel ohýbání 0 – 180°), jak s ostrou hranou ohybu, tak s různými rádiusy.

#### Vhodné pro:

Svěrák / pracovní stůl

#### Rozsah dodávky:

1 ohýbací deska (r = 2 mm), 90° č. 823602 vel. 2, 1 úhlový doraz, 1 délkový doraz, 1 obslužná páka, 1 krycí čep, 1 klíč OK 5 - 6 - 8 - 10.

#### Upozornění:

Další ohýbací desky pod č. 823601 – 823604.

### Technický popis

Výška	145 mm
Maximální výkon ohýbání u kulatého materiálu (za studena) Ø	15 mm

Maximální výkon ohýbání u plochého materiálu (za studena)	60×6 / 13×13 mm
Hloubka	200 mm
Maximální výška obrobku	60 mm
Šířka	335 mm
Maximální výkon ohýbání u plochého materiálu (za tepla)	60×10 / 20×20 mm
Hmotnost	22,4 kg
Druh produktu	Ohýbací přístroj

## Příslušenství

Ohýbací nástroj Poloměr 8	823602 8
Ohýbací nástroj Poloměr 10	823602 10
Ohýbací nástroj Poloměr 2	823602 2
Ohýbací nástroj Poloměr 5	823602 5