



## Kompletní přesná ohýbačka s příslušenstvím, Maximální výška obrobku: 100mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	823600 100
GTIN	2050001933072
Třída artiklu	86K

### Popis

#### Provedení:

Výkonný ohýbací přípravek se snadnou obsluhou pro přesné ohýbání různých profilů do 180°. Bezpečné a pevné upínání profilů. Opakovaně přesné ohýbání díky preciznímu ohýbacímu a upínacímu přípravku. Integrované **úhlové a délkové dorazy pro rychlou práci** s přesnými výsledky ohýbání. Rychlý postup práce i u masivních profilů umožněný **otočným talířem s uložením na jehlových ložiscích** (vel. 60 a 100).

#### Použití:

Přesné a pro obsluhu snadné ohýbání za studena a za tepla (úhel ohýbání 0 – 180°), jak s ostrou hranou ohybu, tak s různými rádiusy.

#### Vhodné pro:

Pracovní stůl

#### Rozsah dodávky:

1 ohýbací deska (r = 2 mm), 90° č. 823603 vel. 2, 1 úhlový doraz, 1 délkový doraz, 1 obslužná páka.

#### Upozornění:

Další ohýbací desky pod č. 823601 – 823604.

### Technický popis

Maximální výška obrobku	100 mm
Maximální výkon ohýbání u kulatého materiálu (za studena) Ø	18 mm
Hloubka	240 mm

Maximální výkon ohýbání u plochého materiálu (za studena)	100×7 / 18×18 mm
Hmotnost	43,9 kg
Výška	205 mm
Maximální výkon ohýbání u plochého materiálu (za tepla)	100×10 / 22×22 mm
Šířka	465 mm
Druh produktu	Ohýbací přístroj

## Příslušenství

Přídavná spona	823604
Ohýbací nástroj Poloměr 15	823603 15
Ohýbací nástroj Poloměr 10	823603 10
Ohýbací nástroj Poloměr 5	823603 5
Ohýbací nástroj Poloměr 2	823603 2