

Garant**Tepelný upínač 3°, extra úzký, HSK-E 40 A = 60, Ø upnutí D1: 4 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308321 4
GTIN	4045197875709
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Všechny stopky na tvrdo přesoustružené (klidný chod!).**
- **Funkční plochy HSK opracované.**
- **Úzká konstrukce (3° kontura).**

Extrémně štíhlá konstrukce.

Kvalita vyvážení 2,5 / 40000 min⁻¹.**Použití:**

- **Zejména ve výrobě nástrojů a forem.**
- **K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.**

Zvláštní příslušenství:

Trubička pro vnitřní chlazení č. 309880. Nástrčný klíč č. 309890. Prodloužení smršťovacího pouzdra č. 302410 vel. 12/3 a 12/4. Upínací přístroje č. 354210 – 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 180.

Strategie obrábění: HSC

Upínací Ø D₁: 4 mm

Vnější Ø D: 11 mm

Ø D₂: 7 mm**Technický popis**

Upínací Ø D ₁	4 mm
Ø D ₂	7 mm
Vnější Ø D	11 mm

Upnutí	HSK-E 40 A = 60
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	E
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 40000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn

Příslušenství

Skříň	354290
Vyměnitelný kotouč pro cívkuSU1 Pro Ø upínání 3-5 mm	354240 3-5
Adaptér chlazení krátký4,5° Pro Ø upínání 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Chladicí jednotka Typ CU1	354215 CU1
Prodloužení tepelného upínače 4,5°bez šroubu pro nastavení délky Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Adaptér chlazení dlouhý4,5° Pro Ø upínání 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Smršťovací přístroj Typ SU1	354210 SU1