



Fréza s vysokým posuvem MFH micro, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 16/4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221942 16/4
GTIN	4960664778447
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Technický popis

Počet břitů Z	4
Délka vyložení L_1	25 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	28 mm
Vnitřní chlazení	ano
$\varnothing D_3$	12 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	11,1 mm
\varnothing stopky D_s h6	16 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	73 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,03 stupeň
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,5 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
\varnothing břitu D_c	16 mm

Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Úhel nastavení κ	11 stupeň
Provedení stopky	stopka Weldon
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza