



Fréza pro vysoké posuvy MFH micro, se závitem, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 10/2mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221943 10/2
GTIN	4960664806706
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Technický popis

Počet břitů Z	2
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	16 mm
$\varnothing D_3$	6 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,5 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	17 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,25 stupeň
\varnothing břitu D_c	10 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	5,1 mm
Upínací závit M	M6
Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	18 mm

Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza