

**Fréza pro vysoké posuvy MFH micro, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 12/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221943 12/3
GTIN	4960664806713
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Technický popis

Ø D ₃	8 mm
Ø D ₁ h6	6,5 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	0,5 mm
Upínací závit M	M6
Celková délka L _{celk.}	17 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	22 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	7,1 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,61 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Ø břitu D _c	12 mm
Počet břitů Z	3
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	20 mm

Vnitřní chlazení	ano
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza