



Momentový klíč Standard MANOSKOP® 721 s ráčnou, Maximální utahovací moment: 150Nm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	657225 150
GTIN	4018754268924
Třída artiklu	63A

Popis

Provedení:

Stabilní, kompaktní, jednoramenný momentový klíč, přednastavitelný dle stupnice (Nm und lbfft) a samovypínací. Tato přesnost zůstává zachována po několik tisíc utažení, neboť pro všechny díly podléhající opotřebení je použit vysoce kvalitní materiál a ohýbací tyč je při práci zatěžována pouze krátce. Po dosažení točivého momentu se ihned vrací do klidové polohy. Pouzdro a rukojeť ze stabilní obdélníkové trubky.

Měrné jednotky: Nm, lbfft. S **pevně zabudovanou ráčnou** – pouze pro utahování doprava.

Funkce:

Nastavení: Rychlé nastavení momentu otočení pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Rychlé nastavení točivého momentu pomocí posuvného tlačítka. Nastavená hodnota se zafixuje pomocí aretačního tlačítka v rukojeti.

Použití:

Díky možnosti rychlého nastavení je ideální pro opravy a menší série.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Upozornění:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Technický popis

Přesnost měření utahovacího momentu	±4 %
Výška hlavy h	18 mm
Rozsah utahovacích momentů	30 - 150 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek =	5 Nm
Nastavení utažení	Utahování doprava
Ukazatel	analogová
Rozsah utahovacích momentů	25 - 110 lbfft
Hmotnost	1280 g
Šířka hlavy b	41 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Maximální utahovací moment	150 Nm
Přepínatelné rozlišení	Nm
Přepínatelné rozlišení	lbfft
Měření	Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání	nastavitelný
Feedback	s vypínáním
Princip vypínání	mechanické spuštění krátké dráhy
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [I ₃]	387 mm
Nastavení hodnoty vypínání	s nastavovací stupnicí
Norma	DIN EN ISO 6789
Typ připojení	Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Celková délka L	452 mm
Kalibrování	O1
Protokol o zkoušce	Zkušební protokol výrobce
Data lze protokolovat	ne
Signalizace spuštění	akustický
Signalizace spuštění	dotykový

Měřicí technika	mechanická
Řada	MANOSKOP® 721 Quick
Funkce zalomení	ne
Funkce slipr	ne
QuickRelease / funkce rychlé výměny	ne
Vlečná ručička	ne
Druh produktu	Momentový klíč

Služby

Kalibrování Momentový klíč Maximální utahovací moment 400 Nm	020010 400
Kalibrace DAkSMomentový klíč Maximální utahovací moment 1000 Nm	020020 1000

Příslušenství

Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 2	657212 2
Zelené šoupátko pro momentový klíč Typ 2	657213 2
Průzor stupnice pro momentové klíče Typ 4	657212 4