

KERN**Závěsná váha typ CH, maximální rozsah vážení: 50kg****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	479430 50
GTIN	4045761027183
Třída artiklu	47D

Popis**Provedení:**

- **Nejjednodušší obsluha pomocí 3 tlačítek.**
- **S tlačítkem pro tarování, vyprázdnit zátěž a vynulovat zobrazení.**
- **Tlačítko pro uchování hodnoty, údaj zůstane zobrazen po dobu 5 sekund.**
- **Možnost přepínání jednotky vážení na kg, N a lb.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081561 vel. 6LR61.

Technický popis

Hmotnost netto	0,35 kg
Výška korpusu	176,5 mm
Maximální rozsah vážení	0 - 50 kg
Odečet	100 g
Šířka korpusu	90 mm
Hloubka korpusu	30 mm

Kalibrování	K2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081561 6LR61
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Označení výrobce	CH
Druh produktu	Závěsná/jeřábová váha

Služby

KalibrováníVáha maximální rozsah vážení 50 kg	027700 50
---	-----------