

Garant

Příčný upínač Eco BMT, BMT: 60



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319886 60
GTIN	4045197877390
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy.

Optimalizovaný vnější obrys. Měřítka pro optimální nastavení obráběcího nástroje. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů.

Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Převážně pro rovinné a vnitřní obrábění.

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Technický popis

b_2	70 mm
Vhodné stroje	Mori NL, Mori NT
x	100 mm
L_2	84 mm
h_1	25 mm
L_1	94 mm
h_2	108 mm
Druh produktu	Nožový držák