


**Fréza pro vysoké posuvy MFH mini, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Třída artiklu	250

Technický popis

Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	8
Ø D ₃	43 mm
Maximální hloubka řezu a _{p max}	1 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LOGU 0303..
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Ø břitu D _c	50 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	93 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	98 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	41,3 mm

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,42 stupeň
Úhel nastavení κ	15 stupeň
Posuv Fz Helix	0,8
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Upínací šroub	229713
---------------	--------