

Garant

Příčný upínač Eco BMT, BMT: 55/D



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319886 55/D
GTIN	4045197877413
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy.

Optimalizovaný vnější obrys. Měřítka pro optimální nastavení obráběcího nástroje. Odpružená přítlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů.

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Převážně pro rovinné a vnitřní obrábění.

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Technický popis

L ₁	64 mm
Vhodné stroje	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
b ₂	52,5 mm
h ₁	20 mm
L ₂	64 mm
x	95 mm
h ₂	94 mm
Druh produktu	Nožový držák