

Garant**Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319888 40
GTIN	4045197877437
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přitlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Technický popis

d_a	32 mm
Vhodné stroje	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	70 mm
x	100 mm

L ₃	10 mm
L ₂	62 mm
Z	65 mm
l ₁	125 mm
h ₁	78 mm
Druh produktu	Nožový držák