

HOLEX**TK fréza HOLEX Pro INOX HPC, AlCrN, Ø e8 DC: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202378 5
GTIN	4045197879394
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**

Fréza HPC s **nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem** pro **vynikající životnost** a **optimální obráběcí výkon** v nejrůznějších nerezových ocelích. Použitelná s **vysokými řeznými rychlostmi**, velmi vhodná i pro oceli do cca 1100 N/mm².

Technický popis

Tolerance jmenovitý Ø	e8
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Celková délka L	57 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Délka břitu L _c	13 mm
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	19 mm
Ø břitu D _c	5 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f _z pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm ²	0,025 mm
Počet zubů Z	3
Ø stopky D _s	6 mm
Uvolňovací Ø D ₁	4,8 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm ²	0,025 mm

Úhel sklonu šroubovice	35 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Řada	Pro Inox
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	výrobní norma
Typ	N
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice	nestejný
Dělení břitů	nestejně
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Strategie obrábění	HPC
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	240 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	150 m/min	P
TOOLOX 33	omezené použití	115 m/min	H
TOOLOX 44	omezené použití	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	85 m/min	M
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		

mokrý min.	vhodný
suché	omezené použití
Vzduch	omezené použití