

Garant**Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 55/D****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319888 55/D
GTIN	4045197877468
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Odpružená přitlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu. S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů. Černěno pro lepší ochranu proti korozi.

Použití:

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Technický popis

x	60 mm
Vhodné stroje	Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
l_1	90 mm
Z	60 mm

d_a	40 mm
h_1	85 mm
L_2	64 mm
L_3	45 mm
L_1	64 mm
Druh produktu	Nožový držák