

Garant

Upínač nástrojů pro šroubovací frézy se závitem s tlumením vibrací, kónický typ, HSK-A 63, Závít M × délka L1: M16X200

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 307037 M16X200 |
| GTIN | 4045197905154 |
| Třída artiklu | 31A |

Popis**Provedení:**

S otvorem pro čip RFID / Balluff. Kónická konstrukce. **Provedení s tlumením vibrací, upínač s jádrem tlumícím vibrace.**

Použití:

Pro upnutí fréz se závitem.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 301342, redukce č. 301344, trubička pro vnitřní chlazení č. 309880, nástrčný klíč č. 309890 (k utažení trubičky).

Upozornění:

Tvrdokovové upínače příp. prodloužení z tvrdokovu pro šroubovací frézy č. 301374 – 301379 a č. 301361 – 301368.

Technický popis

| | |
|-------------------------|---------|
| Vnější Ø D | 45 mm |
| Závít M | M16×200 |
| Ø D ₂ | 29 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Otvor Ø D ₁ | 17 mm |
| Délka vyložení rozměr A | 226 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Užitná délka L ₁ | 200 mm |
| Upnutí | HSK-A 63 |
| Norma pro upínání | DIN 69893 |
| Norma pro upínání | ISO 12164-1 |
| Tvar | A |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min ⁻¹ |
| Obvodová házivost | ≤ 3 μm |
| Strategie obrábění | HSC |
| Kmitání | Tlumený |
| Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |