



Fréza pro vysoké posuvy MFH micro, válcová stopka, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 12/3mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Třída artiklu	250

Popis

Provedení:

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Technický popis

$\varnothing D_3$	8 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	80 mm
\varnothing stopky D_s h6	12 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	7,1 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	20 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,61 stupeň
\varnothing břitu D_c	12 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Délka vyložení L_1	20 mm
Vnitřní chlazení	ano
Počet břitů Z	3
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	0,5 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	22 mm

Úhel nastavení κ	11 stupeň
Provedení stopky	válcová stopka
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza