

**Fréza pro vysoké posuvy MFH micro, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 14/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Třída artiklu	250

Popis**Provedení:**

Pro velmi hospodárné obrábění díky vysokým posuvům. Minimalizace vibrací snížením řezné síly.

Technický popis

Upínací závit M	M6
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,26 stupeň
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	24 mm
$\varnothing D_1$ h6	6,5 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	229722 (6IP; 0,6Nm)
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	17 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	9,1 mm
Počet břitů Z	3
\varnothing břitu D_c	14 mm
$\varnothing D_3$	10 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	LPGT 0102..
Vnitřní chlazení	ano
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	26 mm

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	0,5 mm
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kolmé frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza