

Garant**TK fréza, AlCrN, Ø e8 DC: 5,75 mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	202269 5,75
GTIN	4045197880611
Třída artiklu	11X

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.

Zlepšený povlak pro univerzální použití v oceli a litině.

Vnitřní chlazení: ne

Tolerance jmenovitý Ø: e8

Počet zubů Z: 3

Úhel sklonu šroubovice: 30 stupeň

Směr přísuvu: horizontální, šikmý a vertikální

Stopka: DIN 6535 HB s h6

Počet zubů Z: 3

Délka břitu L_c: 13 mm

Nepodepřená délka L₁ včetně uvolnění: 21 mm

Uvolňovací Ø D₁: 5,55 mm

Celková délka L: 57 mm

Stopka Ø D_s: 6 mm

Technický popis

Celková délka L	57 mm
Stopka Ø D _s	6 mm
Uvolňovací Ø D ₁	5,55 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Nepodepřená délka L ₁ včetně uvolnění	21 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální

Šířka rohové fazetky při 45°	0,2 mm
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm ²	0,03 mm
Počet zubů Z	3
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Délka břitu L_c	13 mm
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm ²	0,04 mm
Tvar stopky	HB
Ø břitu D_c	5,75 mm
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň
Povlak	AlCrN
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Stopková fréza