

Garant**Držák na obrábění drážek standard Ø DS 32 mm, Od šířky drážky m: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290358 6
GTIN	4045197881205
Třída artiklu	29K

Popis**Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

Upozornění:

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a rezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

Technický popis

Vhodné pro šířku drážky m	6 mm
Vhodné pro šířku drážky m	8 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	17,49 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	17,85 mm
Užitná délka L_1	56 mm
Šroub	290399 2
Středové přesazení L_3	9 mm
Ø stopky	32 mm

Ø držáku destiček D_1	16 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L_s	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrázení profilu

Příslušenství

Upevňovací šroub Typ 2	290399 2
------------------------	----------