

**Tvrdokovová fréza, bez povlaku, Ø e8 DC: 1mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202299 1
GTIN	4045197880130
Třída artiklu	12X

**Popis****Provedení:**Konstrukční rozměry podobné **DIN 6527**.**Technický popis**

Celková délka L	50 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Ø břitu D <sub>c</sub>	1 mm
Šířka rohové fazetky při 45°	0,1 mm
Délka břitu L <sub>c</sub>	3 mm
Posuv f <sub>z</sub> pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,005 mm
Tvar stopky	HA
Počet zubů Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	3 mm
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Posuv f <sub>z</sub> pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Úhel sklonu šroubovice	45 stupeň
Rohový úhel čela	45 stupeň

Povlak	bez povlaku
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 6527
Typ	N
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	0,5×D při obvodovém frézování
Šířka záběru $a_e$ při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	170 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	140 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	100 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	70 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	60 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	40 m/min	M
GG(G)	omezené použití	55 m/min	K
Uni	omezené použití		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		
suché	omezené použití		
Vzduch	vhodný		