

Garant**Diamantová brusná tělíska tvrdě pájená D427, D, Typ: RD2515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	552750 RD2515
GTIN	4045197882110
Třída artiklu	51E

Popis**Provedení:**

Přesně broušené polotovary s **diamantovým obložením** při **vakuovém tvrdém pájení**.

Výhoda:

- **Vysoký řezný výkon ve srovnání s galvanicky vázanými brusnými tělisky díky velkému přesahu zrn (asi 70 % brusného zrna vyčnívá z pojiva) a silnější vazbě.**
- **Otevřená struktura a hrubé zrn D427 snižují teplotu při broušení a minimalizují sklon k zanášení.**

Použití:

Při ručním použití, na průmyslových robotech nebo CNC bruskách pro **hrubé broušení** s vysokým úběrem materiálu. **Obvodové frézování, frézování kontur** kompozitních materiálů (CFK/GFK), sklolaminátu, grafitu, Honeycomb.

Upozornění:

Další druhy zrna, zvláštní tvary nebo brusná tělíska s vnitřním chlazením pro stacionární použití k dodání na poptávku.

Zkratka brusiva: D

Popis tvaru: Konkávní

Ø hlavy: 25 mm

Délka hlavy: 15 mm

Celková délka: 50 mm

Stopka Ø: 8 mm

Poloměr: 5 mm

Technický popis

Ø hlavy	25 mm
Celková délka	50 mm
Popis tvaru	Konkávní
Stopka Ø	8 mm
Poloměr	5 mm
Délka hlavy	15 mm
Brusivo	diamant
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Brusné tělísko