

**Garant****Držák na obrábění drážek dlouhý Ø DS 32 mm, Od šířky drážky m: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290353 4
GTIN	4045197881007
Třída artiklu	29K

**Popis****Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

**Technický popis**

Užitná délka L <sub>1</sub>	56 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	10,71 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	10,91 mm
Vhodné pro šířku drážky m	4 mm
Vhodné pro šířku drážky m	5 mm
Šroub	290399 1
Středové přesazení L <sub>3</sub>	5,35 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držáku destiček D <sub>1</sub>	10 mm

Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky L <sub>s</sub>	100 mm
Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

## Příslušenství

Upevňovací šroub Typ 1	290399 1
------------------------	----------