

**Garant****Držák na obrábění drážek dlouhý Ø DS 32 mm, Od šířky drážky m: 12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	290353 12
GTIN	4045197881052
Třída artiklu	29K

**Popis****Pozor:**

Min. Ø předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. Ø předvrtání 38,22 mm.)

**Upozornění:**

- **Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).**
- **U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391 – 290393.**
- **U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.**

**Technický popis**

Užitná délka $L_1$	161 mm
Šroub	290399 3
Vhodné pro šířku drážky m	12 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	32,56 mm
Středové přesazení $L_3$	16,5 mm
Ø stopky	32 mm
Ø držáku destiček $D_1$	30 mm
Vnitřní chlazení	ano
Délka stopky $L_5$	100 mm

Stopka	kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

---

## Příslušenství

Upevňovací šroub Typ 3	290399 3
------------------------	----------