

**Sada paralelních základních měrek Ocel, třída tolerance 1, Obsah sady: 10****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 480452 10 |
| GTIN | 4045197208255 |
| Třída artiklu | 42K |

Popis**Provedení:**

Z vystárnuté speciální oceli. Kalené s lehce sraženými hranami. Měřicí plochy lapované (HRC 64 – 66). **Zkušební protokol (výrobní doklad o kalibraci) uvádí kromě zkušebních podmínek pro každou základní měrku skutečnou odchylku od požadovaného rozměru. Tímto je známý skutečný rozměr. Souvislost s národními normovanými měrkami je dána odvoditelností z referenčních souprav DKD, resp. PTB.** Délkové tolerance (do délky 100 mm) viz č. 480200 – 480300.

Obdobné provedení jako č. 480450.

Použití:

Pro kontrolu třmenových mikrometrů dle VDI / VDE / DGQ 2618, list 10.1.

Obsah:

Po 1 rozměru (mm): Vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0 Ø plochého sklíčka 30 mm: 1 ks

Obsah:

Po 1 rozměru (mm): vel. 2,5; 5,1; 7,7; 10,3; 12,9; 15,0; 17,6; 20,2; 22,8; 25,0
Ploché sklíčko Ø 30 mm: 1 ks

Technický popis

| | |
|------------|-----------------|
| Obsah sady | 10 |
| Norma | DIN EN ISO 3650 |

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Toleranční třída | 1 |
| Materiál | vystárnutá speciální ocel |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce |
| Obal | Stabilní box |
| Kalibrování | S17 |
| Druh produktu | nastavovací měrka pro mikrometr |

Služby

| | |
|---|-----------|
| Kalibrace DAkkSSada koncových měrek ocel Obsah sady 10 | 020860 10 |
| KalibrováníSada koncových měrek ocel / keramika Obsah sady 10 | 020850 10 |